

April 1959

EXAKTA

kompletteringsprislista

(Se ill. i broschyren, Vielzweckgerät)

Objektiv-lupptillsats

	Riktpri Kr.
Best.-nr 308 (09) med mattskiva och hårkors	59: 50
" 308 (04) med mattskiva med 10 mm klarglasfläck och hårkors	87: 50
" 308 (10) med klarskiva och hårkors	68: 50
" 312 Påsättningslupp (5 ggr förstoring för objektivlupptillsatsen).....	43: 50

IHAGE - universaltillsats

(reproställ, diakopieringstillsats, bälgtillsats m.m.)

Best.-nr

155.01 1) Bottenbräde m./fot, 2 pelare m. anslagsring, 2 stift, hållarhuvud	176: —
155.01U7 2) Inställningssläde	93: —
155.02 3) Bälgtillsats (utdrag från 3,5 cm — c:a 21 cm)	125: —
155.03 4) Kamera-svängvinkel	67: —
155.04 5) Diatillsats	94: 50
155.13 7) Stativfäste för svängvinkel	14: —
166 8) Ljussluss för Jena-mikroskop	13: —
157 9) Mikroskopring II (för Jena-mikroskop LgOG)	18: 75
153 Mikromellanstycke f. mikrofotografering med snabbväxelfattning	72: 50

"Varilux" ljusmäterinrättning inkl. kabel för stationär, Makro- o. Mikrofotografi samt för Dia-kopiering

134: —

Mikroampérmetrar härtill

126: —

(Se specialbroschyra)

Reproduktions - kombination:

består av delarna eller består av delarna
1), 2) och 3) Riktpri. Kr. 394: — 1), 2) och 4) Riktpri. Kr. 336: —

Bälgtillsats-komb., komplett:

består av delarna 2) och 3) Riktpri. 218: —

Dia-kopieringstillsats - kombination:

består av delarna 2), 3) och 5) 312: 50

eller av delarna 2), 4) och 5) Riktpri. 254: —

Standard-objektiv Jena T 1:2,8/50 mm. med försänkt fattning (medger inställning till ∞)

Riktpri. Kr. 203: —

Kombination av stativfäste och svängvinkel:

Delarna 4) och 7) Riktpis Kr. 81:—

Mikrofotografi-kombination:

Består av delarna 1), 2), 3) och 8..... Riktpis Kr. 407:—

IHAGE Kolpophot:

Riktpis
Kr.

Delar: Bälgtillsats (3) med inställningssläde (2), alla delar ljust lackerade, blanka delar förkromade 246:—

Jena Tr med liten blandare 1:45/1:4/135 mm T 398:—

Jena S-T 1:45/1:6,3 120 mm T 326:—

Blohm-centralblixtinrättning (ringblixt) ZB 3 komplett med pilotljus och 2 kablar 457:—

Elektronaggregat MN 3 för ZB 3 f. nätnslutning 110-125 o. 220 volt inkl. 5 m "S"-kabel o. stickkontakt. 2-stegsinställning f. 70 resp. 140 wattsekunder. Inbyggd transformator f. 6 volt/15 watt f. pilotlampan 690:—

Teleskopstativ förkromad m. fästanordning f. elektronaggregat 260:—

EXAKTA II a utan objektiv med prismsökare med klarglasskiva och hårkors 689:—

Best.nr

314 **Stereotillsats** 65 mm bas (f. tagningar från 2 m — ∞)..... Riktpis Kr. 405:—

313 D:o 12 mm bas (f. tagningar från 0,50 m — 2 m) „ Kr. 309:—

306 **"Stereoflex"** -insats f. 3-dim. betraktnng och inställning 178:—

Proxarlinser f. 12 mm bas stereotillsats:

3/1 resp. /2 resp./3 För 20, resp. 20—30, resp. 30—50 cm avstånd..... 34:50

154 **Endoskop-anslutningskapsel:** 98:—

Obs! Specialbroschy r på begäran.

A. B. EXAKTA-AGENTUR

H. Gärtner

Stockholm O. — tel. 61 16 36

Generalagent för:

IHAGEE KAMERAWERK AG. Dresden A 16, Tyskland